


Sonde de déformation AXIprobe

Contrôlez le comportement de tous vos emballages




→ Le «must» de la mesure sur toutes les faces



→ La plus grande course de mesure

→ La sonde la plus polyvalente

	Autoclave	Rotatif	Continu
Facilité d'utilisation	●●●●	●●●●	●●●●
Répétabilité de mesure	●●●●	●●●●	●●●●
Précision terrain	●●●●	●●●●	●●●●
Rapidité d'exploitation	●●●●	●●●●	●●●●




SUR 360°



Sonde de déformation AXIprobe

Contrôlez le comportement de tous vos emballages



Caractéristiques

Insertion dans tous les autoclaves statiques ou rotatifs
Course du palpeur : 40 mm
Zéro centré totalement réglable
Encombrement minimal
Sensibilité de mesure : 0,1 mm
Étanchéité : IP 68 sous 5 bar
Tenue en température : de 0,5°C à 125°C (130°C en pointe)

Particularités

Absence de ressort de rappel
Pointe de touche personnalisable
Raccordement centrale AXIfil ou AXIradio
Totale absence d'entretien

Applications

Tous emballages :
Matériau, type, forme
Permet d'identifier la pression
pour laquelle le produit devient
porteur de l'emballage
Mesure du relevé d'anneau



Astuce

Notre mastic multi usages
garantit une fixation efficace
sur tous vos emballages

