


CHAINES MICRO - QMI




QMI	Pas	R	W	H	D	kN
37	3,74	2,28	1,83	3,5	1,52	1,1
40	4	2,5	2,7	4	1,65	1,8
47	4,76	2,48	2,38	4,5	1,67	2,26
50	5	3,2	2,5	4,1	1,49	2
60	6	4	2,8	5	1,85	3
80	8	5	3	7	2,34	4,6

PIGNONS MICRO

PMI3	Do	Dp	Ø al	BD	BL	g
12	16,2	14,47	4	9,4	10,5	5,9
15	19,9	18,02	4	13	10,5	11,5
16	21,1	19,2	4	14	10,5	13,5
18	23,5	21,57	4	16	10,5	17,7
20	25,9	23,94	6	19	10,5	23,3
24	30,7	28,7	6	19	10,5	25,7
28	35,5	33,46	6	19	10,5	28,7
30	37,9	35,84	6	19	10,5	29,7
34	42,7	40,6	6	19	10,5	37,9
36	45,1	42,98	6	19	10,5	40,7
40	49,8	47,75	6	19	10,5	46,5
48	59,4	57,28	6	19	10,5	60,5

PMI4	Do	Dp	Ø al	BD	BL	g
11	19	16,9	4	11	10	9
12	20,5	18,4	4	12	10	10
13	22	19,9	4	14	10	14
14	23,5	21,4	6	15	12	17
15	25	22,91	6	17	12	22
16	26,5	24,41	8	18	12	23
17	28	25,92	8	20	14	32
18	29,5	27,43	8	22	14	40
19	31	29,93	8	23	14	44
20	32,5	30,44	8	24	14	49
21	34	31,95	8	26	14	57
22	35,5	33,46	8	27	14	62
23	37,5	34,98	8	28	14	68
24	39	36,49	8	30	16	88
25	40,5	38	8	32	16	100
26	42	39,51	10	33	16	104
27	43,5	41,02	10	35	16	117
28	45	42,54	10	37	16	131
29	46,5	44,05	10	38	16	139
30	48	45,56	10	39	18	147
31	49,5	47,08	10	40	18	175
32	51	48,59	10	40	18	176
33	52,5	50,1	10	40	18	178
34	54	51,62	10	40	18	180
35	55,5	53,13	10	40	18	182



Exemple de référence pignon PMI3Z12

